

HOLEX**Elektronički momentni ključ, maks. stezni moment: 135Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655345 135
GTIN	4045197503831
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:****Mjerne jedinice:** Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Robusni momentni ključ s kućištem otpornim na udarce, dvokomponentnom ručkom, velikim zaslonom i dvosmjernom računom. Jednostavno rukovanje pomoću velikih tipki za unos.

Optičkim i zvučnim signalom prikazuje se na **vidljiv i čujan način** postizanje zadanog okretnog momenta. Na raspolaganju su dva načina rada s indikacijom vršne vrijednosti i ili pratećim prikazom. Radna memorija može pohraniti do 50 vrijednosti pritezanja. Robusna nasadna račna s kotačem za prebacivanje.

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

U smjeru kazaljke na satu $\pm 2\%$, suprotno od smjera kazaljke na satu $\pm 3\%$.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	135 Nm
Razlučivost	0,1 Nm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Težina	1570 g
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	27 - 135 Nm
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna duljina L	410 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	lbfin
Očitavanje	kgfm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	314,2 mm
Odziv	pokazni
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	17,5 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Prikaz	digitalno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	331,7 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo

Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	da
Mjerna tehnika	elektronski
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

Pribor

Utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657630 1-3/8
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081551 LR6
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657582 1-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657630 1-1/4
Coin-Driver duljina oštrice 45 mm	664310 45
Poklopac za bateriju tip 2	655346 2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657582 1-3/8
Coin-Driver kratak duljina oštrice 45 mm	664311 45
Utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657630 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657582 1-1/4