



Elektromehanički momentni ključ, maks. stezni moment: 650Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	655290 650
GTIN	4018754187638
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Jedinstveni elektromehanički ključ koji objedinjuje funkcije „prikaza” i „klika” u jednom uređaju. Kod postizanja postavljenog momenta, ključ se iskapča čujno i osjetno poput uobičajenog, mehaničkog momentnog ključa. Osim toga, postignuta vrijednost prikazuje se na zaslonu i može se prenijeti na osobno računalo. Dodatni način „prikaza” korisniku kontinuirano vizualizira odgovarajući okretni moment. Pohranjuje i dokumentira do 7.500 vrijednosti pritezanja. Automatska blokada tipkovnice sprječava neželjeno mijenjanje vrijednosti. Kako bi se sačuvala željene postavke, mogu se osigurati PIN kodom. Ključ nudi veliko mjerno područje. Integriran automatski podsjetnik na kalibraciju nakon određenog opterećenja i vremenskih intervala.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.

- **Jednostavan unos kalibra: Za utične alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.**
- **QuickRelease: Sigurno nasjedanje i brza izmjena utičnih alata.**
- **Čvrsto, kompaktno kućište.**
- **Namještanje granica tolerancije, čije se postizanje prikazuje na zaslonu u vidu promjene boje.**
- **Vrlo jednostavno rukovanje; kompletna primjena i vođenje izbornika preko samo 4 tipke.**
- **Dvokomponentna ručka, otporna na ulja, masti, gorivo, tekućine za kočenje i Skydrol.**
- **USB sučelje za iščitavanje podataka.**

S preklopnom nasadnom računom.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Dio isporuke:

Uključuje čvrst plastični kofer (vel. 100 i 200) odn. čvrsti kofer od čeličnog lima (od vel. 400) i 2 baterije (1,5 V Mignon/AA/LR6).

Dodatni pribor:

USB adapter, priključni kabel, softver SENSOMASTER 4.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	650 Nm
Razlučivost	0,1 Nm
Podešena rezolucija	1 Nm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Težina	3767 g
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	65 - 650 Nm
Područje okretnog momenta	48 - 480 lbfft
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Broj sadržanih baterija	2
Područje okretnog momenta	580 - 5800 lbfin
Serija	MANOSKOP® 730DR
Duljina poluge bez utičnog alata [l_1]	837 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l_2]	25 mm
Ukupna duljina L	920 mm

Odziv	pokazni
Odziv	aktivirajući
Odziv	akustička signal
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Prikaz	digitalno
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	862 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf _{in}
Očitavanje	lbf _{ft}
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prihvat	USB sučelje
Protokoliranje podataka	da
Mjerna tehnika	elektronski
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Tip baterije	Mignon, AA
Opskrba energijom	na bateriju
QuickRelease/funkcija brze zamjene	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

020020 1000

020010 1000

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081551 LR6
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6