



## Elektronički momentni ključ, ispitni ključ, maks. stezni moment: 360Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	655360 360
GTIN	2050001023162
Razred artikla	66E

### Opis

#### Izvedba:

Robusni ispitni ključ s izmjenjivom račnom i kompaktnom jedinicom prikaza i upravljanja. Vizualni i zvučni signali ukazuju na postizanje zadanog okretnog momenta. Za desno i lijevo stezanje.

**Memorija:** 999 parova mjernih vrijednosti.

**Napajanje:** Baterije NiMH, trajanje rada 20 h, vrijeme punjenja 3,5 h. **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

#### Upotreba:

Za brzo **ispitivanje vijčanih spojeva**.

Vijčani spoj se dalje okreće za neki definirani kut. Iz okretnog momenta koji je za to potreban ( $T_w$ ) automatski se izračunava i prikazuje prvobitni okretni moment ( $T_A$  odgovara  $T_B$ ) vijčanog spoja.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

##### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Dio isporuke:

Uključuje punjač, upute za upotrebu na njemačkom i engleskom jeziku.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 655265 (od RS232C na USB).

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Razlučivost	0,4 Nm
Težina	1130 g
maskimalan okretni moment	360 Nm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Područje okretnog momenta	72 - 360 Nm
Broj sadržanih baterija	1
Seriya	CTB2-G
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	722 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	Elektromehanička aktivacija
Odziv	pokazni
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	lbfin
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Ukupna duljina L	815 mm
Prikaz	digitalno
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prihvat	RS232C sučelje
Protokoliranje podataka	da

Mjerna tehnika	elektronski
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkS kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

## Pribor

Podatkovni kabel	655265
------------------	--------