

**ROLLER****Set nareznica „Central“ s limenim koferom, tip: 3/8-114****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	820300 3/8-114
GTIN	4044942047477
Razred artikla	84B

**Opis****Izvedba:**

Brza zamjena reznih glava zahvaljujući jednostavnom stavljanu na brzosteznu glavu račne. Nareznice s vođenjem za dugačke cijevi i točno namještenim nareznicama. Nareznice su posebno otporne na trošenje i izmjenjive. Račnu se može prebacivati za hod udesno ili ulijevo. S okrenutim nareznicama podobno i za rezanje navoja do zida (za već instalirane cijevi). Nije podobno za VA-cijevi.

**Upotreba:**

Kao praktična i laka nareznica za nošenje na gradilištu. **Mali Ø glave omogućava rad na uskim mjestima.**

**Odgovara:**

Whitworth-navoj za cijevi prema DIN 2999 **konusno 1:16.**

**Sadržaj:**

pripadajuće rezne glave po 1 komad (za Whitworth-cjevni navoj): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 cola  
Ručka za nasadni ključ: 1 kom.

**Napomena:**

Sljedeći dijelovi mogu se naručiti i zasebno na upit:

- **krak račne br. 820600**
- **kovčeg od čeličnog lima br. 820620**
- **kompletne rezne glave s čeljustima br. 820650 kao i rezervnim čeljustima br. 820670.**

Prilikom narudžbe molimo navedite željenu veličinu.

## Tehnički opis

Whithworth glava za narezivanje navoja na cijevi	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 col
Broj krakova račne	1
Standard	DIN EN 10226
Pakiranje	Kovčeg od čeličnog lima
Vrsta proizvoda	Okretalo s rezalom navoja

## Pribor

Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R1	820650 R1
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R1.1/4	820650 R1.1/4
Limena kutija za set nareznica „Central” tip C1.1/4	820620 C1.1/4
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R3/8	820650 R3/8
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R3/4	820650 R3/4
Poluga račne „Central” tip C1.1/4	820600 C1.1/4
Rezna glava s čeljustima Vrsta navoja R1/2	820650 R1/2