



Elektronički momentni ključ, ispitni ključ, maks. stezni moment: 500Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	655360 500
GTIN	2050001023179
Razred artikla	66E

Opis

Izvedba:

Robusni ispitni ključ s izmjenjivom račnom i kompaktnom jedinicom prikaza i upravljanja. Vizualni i zvučni signali ukazuju na postizanje zadanog okretnog momenta. Za desno i lijevo stezanje.

Memorija: 999 parova mjernih vrijednosti.

Napajanje: Baterije NiMH, trajanje rada 20 h, vrijeme punjenja 3,5 h. **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft, lbfin, kgf-cm.

Upotreba:

Za brzo **ispitivanje vijčanih spojeva**.

Vijčani spoj se dalje okreće za neki definirani kut. Iz okretnog momenta koji je za to potreban (T_w) automatski se izračunava i prikazuje prvobitni okretni moment (T_A odgovara T_B) vijčanog spoja.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Dio isporuke:

Uključuje punjač, upute za upotrebu na njemačkom i engleskom jeziku.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 655265 (od RS232C na USB).

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	500 Nm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Težina	4000 g
Razlučivost	0,5 Nm
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Područje okretnog momenta	100 - 500 Nm
Broj sadržanih baterija	1
Serija	CTB2-G
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	910 mm
Ukupna duljina L	1055 mm
Prikaz	digitalno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	lbfin
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	Elektromehanička aktivacija
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	pokazni
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prihvat	RS232C sučelje
Protokoliranje podataka	da

Mjerna tehnika	elektronski
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020030 1000/2

Pribor

Podatkovni kabel	655265
------------------	--------