

**Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 420Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655500 420
GTIN	4560138442319
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

**Mjerna jedinica:** Nm.

**Funkcija:**

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

**Upotreba:**

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	3/4 col
Težina	2400 g
maskimalan okretni moment	420 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Područje okretnog momenta	40 - 420 Nm
Ukupna duljina L	890 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Odziv	pokazni
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I <sub>3</sub> ]	800 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Kalibriranje	O3
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment  
1000/2 Nm

020030 1000/2

DAkkS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni  
moment 1000/2 Nm

020040 1000/2