

**Garant****Škare za rezanje plast. cijevi, za Ø do: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	819670 63
GTIN	4045197675880
Razred artikla	81C

**Opis****Izvedba:**

Kliješta za lagano rezanje plastičnih cijevi. Široki dosjed za cijev za pravokutno rezanje. Izmjenjivi, specijalno kaljeni noževi.

Tijelo škara od ergonomskog **magnezijskog tlačnog lijeva s gumenim ručkama**. Čvrsti zahvat zahvaljujući konstruktivnoj jedinici zupčaste letve i noža. Oštrica ima PTFE-prevlaku protiv prijanjanja, a time i izrazita klizna svojstva. Izmjena noža bez alata moguća je zahvaljujući brzo izmjenjivom sustavu. Dodatno **s priključnim graničnikom** za cijevi ≤ 50 mm Ø.

**Upotreba:**

Za sječenje PE, PP, VPE, PB i PVDF cijevi. (Kod vrlo malih debljina stjenki moguće samo uvjetno.) Naročito prikladna za pripremu za zavarivanje. Snažna kliješta za lako rezanje plastičnih cijevi.

**Napomena:**

Škare za rezanje cijevi, pogledajte br. art. 769940, 769960 i 769980.

**Tehnički opis**

za Ø do	63 mm
Vrsta proizvoda	Škare

**Pribor**

Rezervni nož za Ø do 63 mm

819675 63