



## Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 100Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	655500 100
GTIN	4560138443941
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

**Mjerna jedinica:** Nm.

#### Funkcija:

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

#### Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

##### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	1/2 col
Težina	550 g
maskimalan okretni moment	100 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Područje okretnog momenta	10 - 100 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	310 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Očitavanje	Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Ukupna duljina L	400 mm
Odziv	pokazni
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O3
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment  
400/2 Nm

020030 400/2

DAkKS kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni  
moment 1000/2 Nm

020040 1000/2