

**Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 280Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655500 280
GTIN	4580135821061
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

Mjerna jedinica: Nm.

Funkcija:

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
maskimalan okretni moment	280 Nm
Težina	1650 g
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Područje okretnog momenta	35 - 280 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	600 mm
Ukupna duljina L	691 mm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Odziv	pokazni
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O3
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment
400/2 Nm

020030 400/2

DAkS kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni
moment 1000/2 Nm

020040 1000/2