

**Elektronički momentni ključ, ispitni ključ, maks. stezni moment: 50Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655360 50
GTIN	2050001023131
Razred artikla	66E

**Opis****Izvedba:**

Robusni ispitni ključ s izmjenjivom račnom i kompaktnom jedinicom prikaza i upravljanja. Vizualni i zvučni signali ukazuju na postizanje zadanog okretnog momenta. Za desno i lijevo stezanje.

**Memorija:** 999 parova mjernih vrijednosti.

**Napajanje:** Baterije NiMH, trajanje rada 20 h, vrijeme punjenja 3,5 h. **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft, lbfin, kgf-cm.

**Upotreba:**

Za brzo **ispitivanje vijčanih spojeva**.

Vijčani spoj se dalje okreće za neki definirani kut. Iz okretnog momenta koji je za to potreban ( $T_w$ ) automatski se izračunava i prikazuje prvobitni okretni moment ( $T_A$  odgovara  $T_B$ ) vijčanog spoja.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Dio isporuke:**

Uključuje punjač, upute za upotrebu na njemačkom i engleskom jeziku.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 655265 (od RS232C na USB).

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Težina	580 g
maskimalan okretni moment	50 Nm
Razlučivost	0,05 Nm
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Broj sadržanih baterija	1
Seriya	CTB2-G
Ukupna duljina L	340 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Princip aktiviranja	Elektromehanička aktivacija
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Očitavanje	lbin
Odziv	pokazni
Prikaz	digitalno
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	254 mm
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prihvat	RS232C sučelje
Protokoliranje podataka	da

Mjerna tehnika	elektronski
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2

## Pribor

Podatkovni kabel	655265
------------------	--------