



## Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 1000Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	655500 1000
GTIN	4560138444269
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

**Mjerna jedinica:** Nm.

#### Funkcija:

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

#### Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

Prikaz	analogno
--------	----------

Izlazni Četverokut	1 col
Težina	7400 g
maskimalan okretni moment	1000 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Područje okretnog momenta	100 - 1000 Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	1350 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Očitavanje	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	1488 mm
Odziv	pokazni
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Kalibriranje	O3
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

020040 1000/2

DAkKS kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm

020030 1000/2