

HOLEX**Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 700Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655520 700
GTIN	4045197549983
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm Obrubljena metalna ručka.

Funkcija:

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maksimalan okretni moment

700 Nm

Težina	5500 g
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	3/4 col
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Područje okretnog momenta	140 - 700 Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Ukupna duljina L	1260 mm
Odziv	pokazni
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	1065,5 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	1150,5 mm
Kalibriranje	O3
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	optički
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020030 1000/2
DAkkS kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

