

**HOLEX****Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 25Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	65520 25
GTIN	4045197549921
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

**Mjerne jedinice:** Nm Ugodna ručka s 2 komponente.

**Funkcija:**

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

**Upotreba:**

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	1/4 col
--------------------	---------

maskimalan okretni moment	25 Nm
Težina	400 g
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Područje okretnog momenta	5 - 25 Nm
Ukupna duljina L	250 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Očitavanje	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Odziv	pokazni
Duljina poluge bez utičnog alata [l <sub>1</sub> ]	164 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	200 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O3
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	optički
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkkS kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2

