

**HOLEX****Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 200Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655520 200
GTIN	4045197549952
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

**Mjerne jedinice:** Nm Ugodna ručka s 2 komponente.

**Funkcija:**

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

**Upotreba:**

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Težina	1000 g
--------	--------

Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	1/2 col
maskimalan okretni moment	200 Nm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2 Nm
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Očitavanje	Nm
Odziv	pokazni
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Ukupna duljina L	470 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I <sub>3</sub> ]	410 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [I <sub>1</sub> ]	340 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O3
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	optički
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkKS kalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibriranjeObostrani moment ključ maks. stezni moment 400/2 Nm	020030 400/2

