

**Radne hlače Quality Dress, svijetlo siva, Konfekcijska veličina DE: 44****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091122 44
GTIN	4014382988050
Razred artikla	09S

Opis**Izvedba:**

Radna odjeća **Quality Dress** od 100 %-tne pamučne tkanine. Pamuk je izrazito otporan na kemijske i mehaničke utjecaje te toplinu. Prirodni pamuk pruža ugodan komfor pri nošenju, zahvaljujući svojstvima koji reguliraju temperaturu i visokom mogućnošću upijanja.

Radne hlače.**Opis:**

- **Patentni zatvarač u rasporu hlača.**
- **Dva našivena, pojačana prednja džepa.**
- **Džep s bočne strane.**
- **Našiveni džep za mobitel.**
- **Pojačano područje koljena.**
- **Džep za metar.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Radne hlače u zrnasto plavoj izvedbi pod br. 091121.

Sastav tkanine: 100% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 285 g/m²

Standardna odjeća: UV-standard 801

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

Bočni džepovi	postavljeno, pojačano
pojačano područje koljena	da
Završetak nogavice	ravno otvoreno
Broj bočnih džepova	2
Zatvarač za hlače	Patentni zatvarač
Broj džepova za metar	1
Džep za mobitel	da
Materijal	Pamuk
Veličina uniseks	S
Veličina FR	38
Konfekcijska veličina DE	44
Broj džepova na bedru	1
Veličina UK	28R
Veličina US	30/30
Veličina IT	38
Seriya	QUALITY DRESS
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	38
Veličina NL	44
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	100% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	285 g/m ²
Standardna odjeća	UV-standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje perkloretilenom

Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	umjereno vruć, do najviše 150 °C
Boja	svijetlo siva
Vrsta proizvoda	Radne hlače