



Vodootporni kofer Explorer, tip: 4419



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	692930 4419
GTIN	8024482015316
Razred artikla	64A

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 – 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C. Verzije Heavenly Delight s težinskom prednošću od oko 30 % i povećanom čvrstoćom u usporedbi s prethodnim modelima.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

Tehnički opis

Unutarnja dimenzija visina	190 mm
Vanjska mjera visina	212 mm

Unutarnja dimenzija duljina	445 mm
maksimalno punjenje	25 kg
Vanjska mjera širina	414 mm
Broj poklopaca	2
Vanjska mjera duljina	485 mm
Težina	2,91 kg
Volumen	29,2 l
Unutarnja dimenzija širina	345 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Svojstvo kovčega	otporno na udarac
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata