



Kofer za alat za servisere mobilan



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	692902
GTIN	4045197375308
Razred artikla	62G

Opis

Izvedba:

Stijenke kofera otporne na udarce, temperaturu i kiselinu su pomoću stabilnog aluminijskog okvira spojene s integriranim bravama i jakim samoblokirajućim kopčama. S gumiranom ručkom.

Unutarnja oprema:
1 ploča alata s 24 pretinaca, trakama s 12 mjesta za alat i 1 džepom za sitne dijelove na prednjoj i stražnjoj strani.
1 podna obloga podijeljena uključujući ploču alata sa 6 pretinaca i trakama s 9 mjesta za alat.

1 obloga djeljiva uz ploču za alat sa 6 pretinaca i trakom s 9 mjesta za alat.

Napomena:

Brava s kombinacijom brojeva dostupna kao alternativa pod br. 692926 vel. 2.

Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Unutarnja dimenzija duljina: 465 mm

Unutarnja dimenzija širina: 352 mm

Unutarnja dimenzija visina: 215 mm

Težina: 6 kg

Tehnički opis

Unutarnja dimenzija širina	352 mm
Težina	6 kg
Unutarnja dimenzija duljina	465 mm
Unutarnja dimenzija visina	215 mm

Materijal	PP
Vrsta čuvanja alata	Priključni pretinci
Opteretivost kovčega	25 kg
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

Pribor

Zaštitna prostirka	692800
Teleskopsko izvlačenje	692911
Asortiman brava, zajednički ključ	692916
Kutija sa srednjom pregradom, 6 malih pregrada i poklopcem	692770
Garnitura ploča za alat	692906
Asortiman brava s kombinacijom brojeva tip 2	692926 2