

Garant**Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 60-1/2Nm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 656050 60-1/2 |
| GTIN | 4045197640802 |
| Razred artikla | 61E |

Opis**Izvedba:**

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko skale i samoaktivirajuć. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali. Potrošni dijelovi poput tlačnih opruga posebno su prethodno obrađeni i sortirani. Za desno i lijevo stezanje.

Zvučni i osjetni "klik efekt" osigurava jednostavnu upotrebu i precizno namještanje željene vrijednosti momenta.

Čvrsto ugrađena **dvosmjerna račna** s izbacivačem – **za desni i lijevi hod.**

Mjerne jedinice: Nm

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti **samo kod desnog stezanja:** $\pm 3 \%$

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Kalibriranje je moguće samo za desni pritezanje.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------------------------|
| Izlazni Četverokut | 1/2 col |
| Težina | 550 g |
| Prikaz | analogno |
| maskimalan okretni moment | 60 Nm |
| Točnost mjerenja momenta | ±3 % |
| Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje |
| Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,5 Nm |
| Područje okretnog momenta | 10 - 60 Nm |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi |
| Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃] | 233 mm |
| Odziv | aktivirajući |
| Ukupna duljina L | 307 mm |
| Očitavanje | Nm |
| Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) |
| Mjerni postupak | Zakretni moment |
| Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje |
| Kalibriranje | O1 |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača |
| Protokoliranje podataka | ne |
| Aktivacijska signalizacija | akustično |
| Aktivacijska signalizacija | haptičko |
| Mjerna tehnika | mehaničko |

| Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
|---|----------------|
| Usluge | |
| KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm | 020010 400 |
| DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm | 020020 1000 |