



Vodootporni kofer Explorer, tip: 2712



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	692930 2712
GTIN	8024482010779
Razred artikla	64A

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 – 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C. Verzije Heavenly Delight s težinskom prednošću od oko 30 % i povećanom čvrstoćom u usporedbi s prethodnim modelima.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

Tehnički opis

maksimalno punjenje	15 kg
Vanjska mjera visina	143 mm

Vanjska mjera širina	270 mm
Vanjska mjera duljina	316 mm
Unutarnja dimenzija širina	200 mm
Unutarnja dimenzija duljina	276 mm
Broj poklopaca	2
Unutarnja dimenzija visina	120 mm
Težina	1,3 kg
Volumen	6,6 l
IP-klasa zaštite	IP 67
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Svojstvo kovčega	otporno na udarac
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata