

**Vodootporni kofer Explorer, tip: 5326****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	692930 5326
GTIN	8024482177014
Razred artikla	64A

**Opis****Izvedba:**

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 – 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

**Napomena:**

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

**Tehnički opis**

Volumen	53 l
Težina	11,3 kg
Vanjska mjera visina	292 mm

Unutarnja dimenzija širina	405 mm
Vanjska mjera širina	475 mm
Unutarnja dimenzija visina	250 mm
Broj kotača	2
Unutarnja dimenzija duljina	538 mm
Vanjska mjera duljina	627 mm
maksimalno punjenje	37,2 kg
Broj poklopaca	4
Broj bočnih ručica	2
IP-klasa zaštite	IP 67
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Svojstvo kovčega	otporno na udarac
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata