

**Garant****Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 500Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	656050 500
GTIN	4045197542519
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko skale i samoaktivirajuć. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali. Potrošni dijelovi poput tlačnih opruga posebno su prethodno obrađeni i sortirani. Za desno i lijevo stezanje.

Zvučni i osjetni "klik efekt" osigurava jednostavnu upotrebu i precizno namještanje željene vrijednosti momenta.

Čvrsto ugrađena **dvosmjerna račna** s izbacivačem – **za desni i lijevi hod.**

**Mjerne jedinice:** Nm

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za srednje do veće serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

Od prikazane vrijednosti **samo kod desnog stezanja:**  $\pm 3 \%$

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Kalibriranje je moguće samo za desni pritezanje.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

maksimalan okretni moment	500 Nm
Prikaz	analogno
Težina	5500 g
Izlazni četverokut	3/4 col
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 Nm
Područje okretnog momenta	200 - 500 Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Ukupna duljina L	1021 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	900 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko

Vrsta proizvoda

Momentni ključ

**Usluge**DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment  
1000 Nm

020020 1000

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm

020010 1000

**Pribor**Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 3/4  
col

656051 3/4