



## Vodootporni kofer Explorer, tip: 5822



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	692930 5822
GTIN	8024482008721
Razred artikla	64A

### Opis

#### Izvedba:

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 – 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C. Verzije Heavenly Delight s težinskom prednošću od oko 30 % i povećanom čvrstoćom u usporedbi s prethodnim modelima.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

#### Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

### Tehnički opis

Unutarnja dimenzija širina	440 mm
Vanjska mjera širina	510 mm

Volumen	56,1 l
Broj bočnih ručica	2
Unutarnja dimenzija visina	220 mm
maksimalno punjenje	36,7 kg
Unutarnja dimenzija duljina	580 mm
Broj poklopaca	4
Vanjska mjera visina	245 mm
Vanjska mjera duljina	650 mm
Težina	8,4 kg
IP-klasa zaštite	IP 67
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Svojstvo kovčega	otporno na udarac
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata