

Garant
Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 800Nm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	656050 800
GTIN	4045197542526
Razred artikla	61E

Opis
Izvedba:

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko skale i samoaktivirajuć. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali. Potrošni dijelovi poput tlačnih opruga posebno su prethodno obrađeni i sortirani. Za desno i lijevo stezanje.

Zvučni i osjetni "klik efekt" osigurava jednostavnu upotrebu i precizno namještanje željene vrijednosti momenta.

Čvrsto ugrađena **dvosmjerna račna** s izbacivačem – **za desni i lijevi hod.**

Mjerne jedinice: Nm

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti **samo kod desnog stezanja: $\pm 3\%$**

Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Kalibriranje je moguće samo za desni pritezanje.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	6300 g
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	800 Nm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2,5 Nm
Područje okretnog momenta	300 - 800 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	1138 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	1259 mm
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Vrsta proizvoda	Momentni ključ
Usluge	
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020010 1000
DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Pribor	
Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 3/4 col	656051 3/4