

**Vodootporni kofer Explorer, tip: 3818****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	692930 3818
GTIN	8024482008646
Razred artikla	64A

**Opis****Izvedba:**

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 – 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C. Verzije Heavenly Delight s težinskom prednošću od oko 30 % i povećanom čvrstoćom u usporedbi s prethodnim modelima.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

**Napomena:**

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

**Tehnički opis**

Unutarnja dimenzija visina	180 mm
Težina	2,75 kg

Volumen	18,4 l
Vanjska mjera duljina	410 mm
Vanjska mjera visina	205 mm
Unutarnja dimenzija širina	270 mm
Unutarnja dimenzija duljina	380 mm
Vanjska mjera širina	340 mm
Broj poklopaca	2
maksimalno punjenje	12,4 kg
IP-klasa zaštite	IP 67
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Svojstvo kovčega	otporno na udarac
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata