

Garant**Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 1000Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	656050 1000
GTIN	4045197542533
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko skale i samoaktivirajuć. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali. Potrošni dijelovi poput tlačnih opruga posebno su prethodno obrađeni i sortirani. Za desno i lijevo stezanje.

Zvučni i osjetni "klik efekt" osigurava jednostavnu upotrebu i precizno namještanje željene vrijednosti momenta.

Čvrsto ugrađena **dvosmjerna račna** s izbacivačem – **za desni i lijevi hod.**

Mjerne jedinice: Nm **Od 2 dijela** s alatom za otključavanje; u najlonskoj torbi.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti **samo kod desnog stezanja: ± 3 %**

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Kalibriranje je moguće samo za desni pritezanje.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	10000 g
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	1000 Nm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Područje okretnog momenta	400 - 1000 Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	1637 mm
Očitavanje	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	1764 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

UslugeDAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

020020 1000

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm

020010 1000

PriborAsortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon
3/4-1000 col

656051 3/4-1000