

**Vodootporni kofer Explorer, tip: 7630****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	692930 7630
GTIN	8024482008806
Razred artikla	64A

Opis**Izvedba:**

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 – 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

Tehnički opis

Vanjska mjera širina	560 mm
Unutarnja dimenzija širina	485 mm
Volumen	113,1 l

Broj poklopaca	7
Težina	16,4 kg
Unutarnja dimenzija duljina	765 mm
Vanjska mjera visina	355 mm
Vanjska mjera duljina	860 mm
Broj bočnih ručica	2
maksimalno punjenje	81,8 kg
Broj kotača	2
Unutarnja dimenzija visina	305 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Svojstvo kovčega	otporno na udarac
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata