

Garant**Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 25Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	656050 25
GTIN	4045197302205
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko skale i samoaktivirajuć. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali. Potrošni dijelovi poput tlačnih opruga posebno su prethodno obrađeni i sortirani. Za desno i lijevo stezanje.

Zvučni i osjetni "klik efekt" osigurava jednostavnu upotrebu i precizno namještanje željene vrijednosti momenta.

Čvrsto ugrađena **dvosmjerna račna** s izbacivačem – **za desni i lijevi hod.**

Mjerne jedinice: Nm

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti **samo kod desnog stezanja: ± 3 %**

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Kalibriranje je moguće samo za desni pritezanje.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
Prikaz	analogno
Težina	400 g
maskimalan okretni moment	25 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,25 Nm
Područje okretnog momenta	2,5 - 25 Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	172 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Očitavanje	Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	242 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

UslugeDAkkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

020020 1000

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm

020010 400