

Garant
Momentni ključ s dvosmjernom račnom, maks. stezni moment: 60Nm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	656050 60
GTIN	4045197302212
Razred artikla	61E

Opis
Izvedba:

Praktičan i vrlo kompaktan momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko skale i samoaktivirajuć. Izuzetno velika točnost ponavljanja, budući da su upotrijebljeni isključivo kvalitetni materijali. Potrošni dijelovi poput tlačnih opruga posebno su prethodno obrađeni i sortirani. Za desno i lijevo stezanje.

Zvučni i osjetni "klik efekt" osigurava jednostavnu upotrebu i precizno namještanje željene vrijednosti momenta.

Čvrsto ugrađena **dvosmjerna račna** s izbacivačem – **za desni i lijevi hod.**

Mjerne jedinice: Nm

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti **samo kod desnog stezanja:** $\pm 3 \%$

Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Kalibriranje je moguće samo za desni pritezanje.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	550 g
maskimalan okretni moment	60 Nm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Područje okretnog momenta	10 - 60 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Očitavanje	Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	233 mm
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Ukupna duljina L	307 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Vrsta proizvoda	Momentni ključ
-----------------	----------------

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
-------------------------------------------------------------	-------------

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
-------------------------------------------------------	------------

Pribor

Asortiman zamjenskih dijelova za račne 4-kut pogon 3/8 col	656051 3/8
------------------------------------------------------------	------------