

HALDER**Mekani čekić Simplex s umecima od plastike, crveno, Ø kućišta / materijal: 30Gmm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 752900 30G |
| GTIN | 4030618300137 |
| Razred artikla | 73W |

Opis**Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Materijal za kućišta | Čelični lijev |
| Težina | 0,345 kg |
| Ø udarne površine umetka | 30 mm |
| Ukupna duljina | 300 mm |
| Duljina glave s umecima | 90 mm |
| Duljina drške | 260 mm |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Materijal drške | Drvo |
| Serija | SIMPLEX mekani čekić |
| Materijal umetka | Plastika, tvrda |
| Oznaka proizvođača | SIMPLEX |
| Boja | crveno |
| Vrsta proizvoda | Čekić |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 30 mm | 753600 30 |
| Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 30 mm | 753500 30 |
| Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 30 mm | 753700 30 |
| Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 30 mm | 753400 30 |
| Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 30 mm | 753450 30 |
| Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 30G mm | 753310 30G |