

HALDER**Mekani čekić Simplex s gumenim umetcima, crna, Ø kućišta / materijal:
40Amm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	752800 40A
GTIN	4030618300373
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva. U aluminijsko kućište ne smiju se montirati ulošci od mekog metala (Ho br. 754000).

Tehnički opis

Ukupna duljina	330 mm
Materijal drške	Drvo
Težina	0,405 kg
Duljina glave s umecima	110 mm
Materijal za kućišta	Aluminij
Ø udarne površine umetka	40 mm

Duljina drške	280 mm
Seriya	SIMPLEX mekani čekić
Materijal umetka	Gumeni sastav, srednje tvrdi
Oznaka proizvođača	SIMPLEX
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Čekić

Pribor

Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala za Ø glave čekića 40 mm	754000 40
Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 40A mm	753310 40A
Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 40 mm	753600 40
Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 40 mm	753400 40
Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 40 mm	753450 40
Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 40 mm	753500 40
Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 40G mm	753310 40G
Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 40 mm	753700 40