

HALDER**SIMPLEX mekani čekić bez umetaka s drškom, Ø kućišta / materijal: 40Amm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	753300 40A
GTIN	2050001008411
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva. U aluminijsko kućište ne smiju se montirati ulošci od mekog metala (Ho br. 754000).

Tehnički opis

Ø kućišta	40 mm
Ø udarne površine umetka	40 mm
Ukupna duljina	330 mm
Duljina drške	280 mm
Materijal za kućišta	Aluminij
Duljina glave s umecima	110 mm

Seriya	SIMPLEX mekani čekić
Vrsta proizvoda	Kućište mekog čekića

Pribor

Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala za Ø glave čekića 40 mm	754000 40
Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 40 mm	753500 40
Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 40G mm	753310 40G
Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 40 mm	753400 40
Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 40 mm	753600 40
Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 40A mm	753310 40A
Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 40 mm	753450 40
Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 40 mm	753700 40