

HALDER**SIMPLEX mekani čekić bez umetaka s drškom, Ø kućišta / materijal: 60Gmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	753300 60G
GTIN	2050001004611
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva.

Tehnički opis

Ø kućišta	60 mm
Materijal za kućišta	Čelični lijev
Duljina drške	340 mm
Ø udarne površine umetka	60 mm
Duljina glave s umecima	145 mm
Ukupna duljina	405 mm
Serija	SIMPLEX mekani čekić

Vrsta proizvoda

Kućište mekog čekića

Pribor

Mekani čekić Simplex, umetak od mekog metala za Ø glave čekića 60 mm

754000 60

Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 60 mm

753400 60

Mekani čekić Simplex, plastični umetak TPE-soft za Ø glave čekića 60 mm

753450 60

Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 60 mm

753700 60

Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 60 mm

753500 60

Mekani čekić Simplex, plastični umetak za Ø glave čekića 60 mm

753600 60

Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 60G mm

753310 60G