

HALDER**SIMPLEX mekani čekić bez umetaka s drškom, Ø kućišta / materijal: 80Gmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	753300 80G
GTIN	2050001008459
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.

Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. **A** = **kućište od aluminija:** za lagani rad npr. pozicioniranje.

Vel. **L** = **kućište od temper lijeva:** za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s **A** = kućištem od aluminija; **L** = kućište od temper lijeva.

Tehnički opis

Materijal za kućišta	Čelični lijev
Ø kućišta	80 mm
Ukupna duljina	490 mm
Duljina glave s umecima	165 mm
Ø udarne površine umetka	80 mm
Duljina drške	400 mm
Serija	SIMPLEX mekani čekić

Vrsta proizvoda

Kućište mekog čekića

Pribor

Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 80 mm

753400 80

Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške za Ø kućišta / materijal 80G mm

753310 80G

Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike za Ø glave čekića 80 mm

753700 80

Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić za Ø kućišta 80L mm

753400 80L

Mekani čekić Simplex, gumeni umetak za Ø glave čekića 80 mm

753500 80