

**GEDORE****Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 40Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657000 40
GTIN	4002805856017
Razred artikla	63L

**Opis****Izvedba:**

Praktična, čvrsta konstrukcija male mase. Svi opterećeni dijelovi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika. **Čvrsti četverokutni nastavak** (mala račna). **Mjerne jedinice:** Nm, lbf·in.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Podešavanje željenog momenta odvija se s pomoću ključa za brusilicu koji je ugrađen u kraj ručke i ne može se izgubiti. Podešeni moment može se dobro očitati na skali. Neželjene promjene postavki tijekom rada nisu moguće.

**Upotreba:**

Za srednje do velike serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

maskimalan okretni moment	40 Nm
Težina	1000 g
Izlazni Četverokut	3/8 col
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Područje okretnog momenta	70 - 350 lbf·in
Područje okretnog momenta	8 - 40 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge bez utičnog alata [L <sub>1</sub> ]	262 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	262 mm
Ukupna duljina L	338 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf·in
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serijski broj	DREMOMETER

Vrsta proizvoda

Momentni ključ

**Usluge**DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment  
1000 Nm

020020 1000

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm

020010 400