

GEDORE**Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom, maks.
stezni moment: 760Nm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657000 760
GTIN	4002805856314
Razred artikla	63L

Opis

Izvedba:

Praktična, čvrsta konstrukcija male mase. Svi opterećeni dijelovi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika. **Čvrsti četverokutni nastavak** (mala račna). **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spremjan za rad.

Podešavanje željenog momenta odvija se s pomoću ključa za brusilicu koji je ugrađen u kraj ručke i ne može se izgubiti. Podešeni moment može se dobro očitati na skali. Neželjene promjene postavki tijekom rada nisu moguće.

Upotreba:

Za srednje do velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	760 Nm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Prikaz	analogno
Težina	3200 g
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Područje okretnog momenta	155 - 760 Nm
Područje okretnog momenta	115 - 560 lbfft
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	812 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l_3]	719 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge bez utičnog alata [l_1]	719 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serijski broj	DREMOMETER
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020010 1000
DAkkS kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000