



Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 10Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657235 10
GTIN	4571141275528
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom računom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm. S obrubljenom metalnom ručkom.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje i velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	10 Nm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Prikaz	analogno
Težina	190 g
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,1 Nm
Područje okretnog momenta	2 - 10 Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	135 mm
Ukupna duljina L	195 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Odziv	aktivirajući
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

020020 1000

020010 400

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm