

GEDORE**Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom, maks.
stezni moment: 2000Nm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657000 2000
GTIN	4002805856413
Razred artikla	63L

Opis

Izvedba:

Praktična, čvrsta konstrukcija male mase. Svi opterećeni dijelovi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika. **Čvrsti četverokutni nastavak** (mala račna). **Mjerne jedinice:** Nm.

Sa produžnom cijevi.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spremjan za rad.

Podešavanje željenog momenta odvija se s pomoću ključa za brusilicu koji je ugrađen u kraj ručke i ne može se izgubiti. Podešeni moment može se dobro očitati na skali. Neželjene promjene postavki tijekom rada nisu moguće.

Upotreba:

Za srednje do velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	11600 g
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	2000 Nm
Izlazni Četverokut	1 col
Točnost mjerena momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	50 Nm
Područje okretnog momenta	750 - 2000 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	2353 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l_3]	2213 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge bez utičnog alata [l_1]	2213 mm
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serija	DREMOMETER
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluga

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 2000 Nm

020010 2000