



Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 25Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657235 25
GTIN	4560138448878
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom računom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm. S obrubljenom metalnom ručkom.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje i velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	250 g
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	3/8 col
maskimalan okretni moment	25 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,25 Nm
Područje okretnog momenta	5 - 25 Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	230 mm
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	162 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
	020020 1000

DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm
