

**GEDORE****Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom, maks.  
stezni moment: 12Nm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657000 12
GTIN	4002805929063
Razred artikla	63L

## Opis

**Izvedba:**

Praktična, čvrsta konstrukcija male mase. Svi opterećeni dijelovi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika. **Čvrsti četverokutni nastavak** (mala račna). **Mjerne jedinice:** Nm, lbf/in.

S kućištem od plastike ojačane staklenim vlaknima i 2K ručkom.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spremjan za rad.

Podešavanje željenog momenta odvija se s pomoću ključa za brusilicu koji je ugrađen u kraj ručke i ne može se izgubiti. Podešeni moment može se dobro očitati na skali. Neželjene promjene postavki tijekom rada nisu moguće.

**Upotreba:**

Za srednje do velike serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	12 Nm
Težina	320 g
Izlazni Četverokut	1/4 col
Točnost mjerena momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Područje okretnog momenta	22,5 - 106 lbf in
Područje okretnog momenta	2,5 - 12 Nm
Duljina poluge bez utičnog alata [ $l_1$ ]	130 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf in
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	211 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [ $l_3$ ]	130 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko

Serija

DREMOMETER

Vrsta proizvoda

Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm

020010 400