

**Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 50Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657235 50
GTIN	4560138448076
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom račnom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm. S drškom od umjetne smole.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spremam za rad.

Upotreba:

Za srednje i velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	400 g
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	3/8 col
maskimalan okretni moment	50 Nm
Točnost mjerena momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 Nm
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	180 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Ukupna duljina L	260 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
		020020 1000

DAkkS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm