

**Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 100Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657235 100
GTIN	4562135127350
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom računom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

**Mjerne jedinice:** Nm. S drškom od umjetne smole.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za srednje i velike serije.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Težina	650 g
Izlazni Četverokut	1/2 col
maskimalan okretni moment	100 Nm
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Područje okretnog momenta	20 - 100 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	255 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	335 mm
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment  
1000 Nm

020020 1000

020010 400

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm