

**Garant**

**Garnitura preciznih upuštača, dugih, br. 150377 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 6**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 150375 6      |
| GTIN           | 4045197912220 |
| Razred artikla | 11M           |

**Opis****Izvedba:**

Praktično za montažu i radionicu.

Precizni upuštač 150377, **s dugom drškom.**

**Upotreba:**

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.

**Sadržaj:**

po 1 upuštač: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Dio isporuke:**

6-dijelni set upuštača u kutiji.

**Tehnički opis**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Broj oštrica Z    | 3          |
| Broj upuštača     | 6          |
| Prevlaka          | TiAlN      |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Rezni materijal               | HSS                                    |
| Podjela reza konusnog glodala | nejednako                              |
| Standard                      | Tvornička norma                        |
| Drška                         | Cilindrična drška s h9                 |
| Prsten u boji                 | zeleno                                 |
| Vrsta proizvoda               | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Precizni upuštač, dugi90° Vanjski-Ø Dc 16,5 mm | 150377 16,5 |
| Precizni upuštač, dugi90° Vanjski-Ø Dc 6,3 mm  | 150377 6,3  |
| Precizni upuštač, dugi90° Vanjski-Ø Dc 8,3 mm  | 150377 8,3  |
| Precizni upuštač, dugi90° Vanjski-Ø Dc 10,4 mm | 150377 10,4 |
| Precizni upuštač, dugi90° Vanjski-Ø Dc 20,5 mm | 150377 20,5 |
| Precizni upuštač, dugi90° Vanjski-Ø Dc 12,4 mm | 150377 12,4 |