

**Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 140Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657235 140
GTIN	4560138448113
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom računom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm. S drškom od umjetne smole.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje i velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	140 Nm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Težina	750 g
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 140 Nm
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	400 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	318 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
	020010 400

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm