



Mekani čekić s umetcima od poliuretana, Ø glave čekića: 27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	754200 27
GTIN	4013288001504
Razred artikla	73C

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra od lijevanog cinka s vratom i na udare otpornim umetcima. Sa zaobljenom drškom čekića.

Umetci otporni na trošenje bez rascijepavanja od **poliuretana** (hrđavo smeđa).

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Rezervni uložak od poliuretana pogledajte pod art. 754300; rezervni držak pogledajte pod art. 754400.

Tehnički opis

Ø kućišta	27 mm
Duljina drške	265 mm
Duljina glave s umecima	90 mm
Ø glave čekića	27 mm
Težina	0,276 kg
Materijal drške	Jasen
Seriya	102
Materijal umetka	Uretan, srednje tvrdoće

Oznaka proizvođača	102
bez trzaja	ne
Mogućnost kombiniranja umetaka	da
Vrsta proizvoda	Čekić

Pribor

Zamjenski umetak Cellidor Ø glave čekića 27 mm	754600 27
Zamjenski umetak poliuretan Ø glave čekića 27 mm	754300 27
Drška čekića od jasena s klinom za Ø glave čekića 27 mm	754400 27