

**Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000, maks. stezni moment: 2711Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	654910 2711
GTIN	856986007072
Razred artikla	66D

Opis**Izvedba:**

Zahvaljujući ugrađenom SMART čipu, koji pohranjuje prepoznavanje senzora osigurava se međusobna razmjena komponenti sustava. Ovi prihvatnici okretnog momenta održavaju mehaničko preopterećenje do 150 % nazivne vrijednosti. Prilikom postizanja 110 % nazivne vrijednosti prihvat ispušta akustični signal upozorenja, a iznad se na zaslonu uređaja za prikaz pojavljuje optička napomena s upozorenjem. Prihvatnici okretnog momenta opremljeni su izdržljivim kabelom, otpornim na uvrtanje koji se bez problema može zamijeniti.

Standard:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	± 1 %
Težina	3,2 kg
Promjer	64 mm
maskimalan okretni moment	2711 Nm

Duljina kabela	1,2 m
Duljina	178 mm
Područje okretnog momenta	271 - 2711 Nm
Četverokutni nastavak	1 col
Izlazni Četverokut	1 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta