

Garant**Mekani čekić s najlonskim umetcima i aluminijskim srednjim dijelom, Ø glave čekića: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	754160 32
GTIN	4045197680471
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Čvrsta metalna jezgra s drškom čekića od orahovine, s najlonskom zaštitom vrata i prstenastim klinom. Najlonski ulošci otporni na udarce i trošenje s duplim pričvrsnim sustavom povezani su sa središnjim dijelom.

Jezgra od aluminijske, crno anodizirana.

Prednost:

Aluminijska jezgra = značajno smanjenje mase. Pri tome je moguća zaštita zglobova pri radu.

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenski najlonski umetak dostupan je pod br. 754180; zamjenska drška pod br. 751650.

Tehnički opis

Duljina drške	300 mm
Ø glave čekića	32 mm
Duljina glave s umecima	87 mm
Težina	0,237 kg
Vrsta proizvoda	Čekić

Pribor

Drška čekića sa zaštitnim rukavcem i prstenastim klinom
duljina drške 300 mm

751650 300

Zamjenski najlonski umetak, komad Ø glave čekića 32 mm

754180 32