



Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 5Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657235 5
GTIN	4571141275498
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom računom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

Mjerne jedinice: Nm. S obrubljenom metalnom ručkom.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za srednje i velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	160 g
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	1/4 col
maskimalan okretni moment	5 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,05 Nm
Područje okretnog momenta	1 - 5 Nm
Ukupna duljina L	160 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	121 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
	020020 1000

DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm
