



## Momentni ključ sa skalom za namještanje, maks. stezni moment: 750Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657235 750
GTIN	4571141276426
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom, namjestiv putem milimetarske skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. S dvosmjernom računom i četverokutnim nastavkom za nasadne ključeve.

**Mjerne jedinice:** Nm. S obrubljenom metalnom ručkom.

#### Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

#### Upotreba:

Za srednje i velike serije.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

maskimalan okretni moment	750 Nm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Težina	5600 g
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Područje okretnog momenta	150 - 750 Nm
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	1342 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	1250 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
	020010 1000

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm