

**Garant****Mekani čekić s najlonskim umetcima i aluminijskim srednjim dijelom, Ø glave čekića: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	754160 50
GTIN	4045197680495
Razred artikla	71D

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta metalna jezgra s drškom čekića od orahovine, s najlonskom zaštitom vrata i prstenastim klinom. Najlonski ulošci otporni na udarce i trošenje s duplim pričvrsnim sustavom povezani su sa središnjim dijelom.

Jezgra od aluminijske, crno anodizirana.

**Prednost:**

Aluminijska jezgra = značajno smanjenje mase. Pri tome je moguća zaštita zglobova pri radu.

**Upotreba:**

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

**Zamjenski dio:**

Zamjenski najlonski umetak dostupan je pod br. 754180; zamjenska drška pod br. 751650.

**Tehnički opis**

Težina	0,48 kg
Ø glave čekića	50 mm
Duljina drške	320 mm
Duljina glave s umecima	117 mm
Vrsta proizvoda	Čekić

---

**Pribor**

Zamjenski najlonski umetak, komad Ø glave čekića 50 mm	754180 50
--	-----------

Drška čekića sa zaštitnim rukavcem i prstenastim klinom duljina drške 320 mm	751650 320
---	------------

---