

Zamjenski umetak, tip: 910



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	693475 910
GTIN	2050001021830
Razred artikla	66K

Opis

Lakiranje:

RAL 7001 srebrno siva, **presvučeno prahom.**

Duljina primjene: 870 mm

Širina primjene: 170 mm

Visina primjene: 50 mm

Tehnički opis

Duljina primjene	870 mm
Širina primjene	170 mm
Visina primjene	50 mm
Vrsta proizvoda	Kutija za skladištenje

Pribor

Precizna cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Garnitura cilindričnih brava 4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085865 40
Lokot, standardna kvaliteta različito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085860 50
Precizan lokot različito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085855 40

Cilindrična brava na brojevnu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm	085832 50
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085890 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085885 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085866 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085882 40
Precizna cilindrična brava s visokim lukomjednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085876 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085880 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085830 40
ALUTITAN lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085868 50
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085850 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm	085831 50
Precizan lokotjednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085870 50